


AC1304



PLC AS-Interface

ControllerE 2Mstr 1RS232C

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Campo de aplicación	
Aplicación	controlador descentralizado
Datos eléctricos	
Tensión de alimentación [V]	24 DC; ("supply class 2" según cULus)
Resistencia de aislamiento [V]	500
Consumo de corriente [mA]	< 500
Consumo de corriente máx. de AS-i [mA]	10
Potencia absorbida máx. [VA]	10
Cantidad de maestros AS-i	2
Separación de potencial	sí
Interfaces	
Interfaz de comunicación	RS232
RS232	
Número de interfaces RS232	1
Velocidad de transmisión	9600...115200 Baud
Tipo de conector	RJ11



PLC AS-Interface

ControllerE 2Mstr 1RS232C

Tipo de utilización		programación	
Nota sobre las interfaces		con separación galvánica	
Condiciones ambientales			
Temperatura ambiente	[°C]	0...60	
Temperatura de almacenamiento	[°C]	-20...70	
Humedad relativa del aire máx.	[%]	95	
Grado de protección		IP 20	
Parámetros AS-i			
Versión AS-i		2.1	
Perfil maestro AS-i		M3	
Certificado AS-i		61102	
Datos mecánicos			
Peso	[g]	517,4	
Carcasa		carcasa para montaje en carril DIN	
Dimensiones	[mm]	86 x 131 x 107	
Materiales		aluminio; chapa de acero galvanizado	
Indicaciones / elementos de mando			
Indicación	función	2 x LED, rojo	
		3 x LED, verde	
		3 x LED, amarillo	
		pantalla gráfica LCD	
Notas			
Cantidad por pack		1 unid.	
Conexión eléctrica			
Conexión			

