DN0202


Amplificador de conmutación

N600/230VAC/0,08A

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: DN0200

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



CE

Características del producto		
Carcasa		carcasa para montaje en carril DIN
Campo de aplicación		
Aplicación		Suministro de corriente y evaluación de señales
Datos eléctricos		
Tensión nominal AC	[V]	< 230
Tolerancia de la tensión nominal	[%]	10
Tolerancia de la tensión nominal 2	[%]	10
Frecuencia nominal AC	[Hz]	47...63
Energía auxiliar para sensores DC	[V]	24; (±5 %, ≤ 40 mA)
Salidas		
Poder de corte		4 A / 625 VA / 250 V AC
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	0...50
Grado de protección		IP 40
Grado de protección de los bornes		IP 20
Datos mecánicos		
Carcasa		carcasa para montaje en carril DIN

DN0202

Amplificador de conmutación

N600/230VAC/0,08A

Materiales	plástico	
Indicaciones / elementos de mando		
Indicación	Estado de conmutación	LED, verde
	Disponibilidad	1 x LED, verde
Conexión eléctrica		
bornes: ...4 mm²		
Conexión		