DN2114


Fuentes de alimentación conmutadas 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/20A

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: DN4014

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Datos eléctricos		
Tensión nominal AC	[V]	< 230
Frecuencia nominal AC	[Hz]	47...63
Rango de tensión de entrada AC	[V]	85...132 / 184...264
Tensión de salida DC	[V]	24...28
Clase de protección		I; (IEC 61140)
Tiempo de retardo a la disponibilidad máx.	[ms]	80
Retardo a la disponibilidad	[s]	< 80
Tensión de salida	[V]	ajustable
Tolerancia de tensión de salida	[%]	2
Corriente de salida máx. con la tensión de salida mín.	[A]	20
Número de circuitos de salida		1
Ondulación residual máx.	[%]	0,1
Protección externa de entrada		20 A; B (115 V) / 10 A; B (230 V)
Salidas		
Protección contra cortocircuitos		sí

DN2114

Fuentes de alimentación conmutadas 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/20A

Resistente a sobrecargas		sí
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	0...60
Grado de protección		IP 20
Homologaciones / pruebas		
CEM	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	
Datos mecánicos		
Peso	[g]	1861,4
Tipo de montaje		carril; (TH35 (EN 60715))
Materiales		aluminio
Indicaciones / elementos de mando		
Indicación	Tensión de salida	LED, verde
	Sobrecarga	LED, rojo
	cortocircuito	LED, rojo parpadea
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.
Conexión eléctrica		

bornes: 1,5...6 mm²

Conexión

