
DP1213

Convertidor IO-Link - 4...20 mA

Converter IO-Link/2x4-20mA



1 : LED

Características del producto		
Número de entradas y salidas		Número de salidas analógicas: 2
Interfaz de comunicación		IO-Link
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	18...30 DC; (según MBTS/MBTP)
Tensión nominal DC	[V]	24
Consumo de corriente	[mA]	300
Corriente máxima total	[A]	0,2
Entradas/salidas		
Número de entradas y salidas		Número de salidas analógicas: 2
Salidas		
Número de salidas analógicas		2
Salida analógica de corriente	[mA]	4...20
Carga máx.	[Ω]	300
Precisión de la salida analógica	[%]	0,25
Interfaces		
Interfaz de comunicación		IO-Link

DP1213

Convertidor IO-Link - 4...20 mA

Converter IO-Link/2x4-20mA

Tipo de transmisión		COM2 (38,4 kBaud)	
Revisión IO-Link		1.1	
Norma SDCI		IEC 61131-9	
Perfiles		Smart Sensor	
Modo SIO		no	
Clase de puerto de maestro requerido		A/B	
Datos del proceso analógicos		2	
Tiempo mínimo del ciclo de proceso	[ms]	3,6	
DeviceIDs compatibles		**Modo de funcionamiento**	**DeviceID**
		default	612
Condiciones ambientales			
Temperatura ambiente	[°C]	-25...70	
Nota sobre la temperatura ambiente		2000 m: -25...70 °C	
		3000 m: -25...64 °C	
		4000 m: -25...62 °C	
Temperatura de almacenamiento	[°C]	-25...70	
Humedad relativa del aire máx.	[%]	90; (con un descenso lineal de hasta el 50 % (40 °C) sin condensación)	
Altura máx. sobre el nivel del mar	[m]	4000	
Grado de protección		IP 67	
Grado de suciedad		2	
Homologaciones / pruebas			
MTTF	[años]	352	
Datos mecánicos			
Peso	[g]	91,5	
Materiales		Carcasa: PA	
Indicaciones / elementos de mando			
Indicación		Disponibilidad	1 x LED, verde
		salida analógica	2 x LED, amarillo
Accesorios			
Accesorios (opcionales)		accesorio de montaje	
Notas			
Notas		Para más información, consulte el manual de instrucciones.	
Cantidad por pack		1 unid.	

DP1213

Convertidor IO-Link - 4...20 mA

Converter IO-Link/2x4-20mA

Conexión eléctrica - Conector macho



1:	L+
2:	no utilizado
3:	L-
4:	C/Q IO-Link

Conexión eléctrica - conector hembra



1:	L+
2:	4...20 mA salida analógica 2
3:	L-
4:	4...20 mA salida analógica 1
5:	no utilizado