


DTE810



Unidad de evaluación RFID UHF

DTEUHFE_ABRWEIUS04

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Campo de aplicación

Homologación de equipos radioeléctricos para	EU/RED
Nota sobre la homologación de equipos radioeléctricos	La lista de países que aplican la Directiva Europea de Equipos de Radio 2014/53/UE está disponible en "Descargas".

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	24 DC
Consumo de corriente [mA]	700
Frecuencia de trabajo [MHz]	865...868 (ETSI); (India: 865...867 MHz La frecuencia operativa se activa mediante la carga del correspondiente archivo de configuración.)
Conexiones de antena	4; (reverso TNC)
Estándar RFID	EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C
Potencia de envío ERP [mW]	2000
Impedancia [Ω]	50

Entradas/salidas

Número de entradas y salidas	Número de entradas digitales: 4; Número de salidas digitales: 4
------------------------------	---

Entradas

Número de entradas digitales	4
------------------------------	---

Salidas

Número de salidas digitales	4
-----------------------------	---



Unidad de evaluación RFID UHF

DTEUHFE_ABRWEIUS04

Corriente máxima por cada salida [mA]	500
---------------------------------------	-----

Software / programación

Opciones de parametrización	Software
-----------------------------	----------

Interfaces

Interfaz de comunicación	Ethernet
--------------------------	----------

Ethernet

Protocolo	TCP/IP; IP
-----------	------------

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-25...55
---------------------------	----------

Temperatura de almacenamiento [°C]	-25...85
------------------------------------	----------

Grado de protección	IP 65
---------------------	-------

Datos mecánicos

Peso [g]	3056
----------	------

Carcasa	rectangular
---------	-------------

Dimensiones [mm]	233,5 x 270 x 68
------------------	------------------

Materiales	Carcasa: aluminio; Tapa de protección: plástico; Toma TNC: latón / PTFE; Conector: latón / plástico
------------	--

Indicaciones / elementos de mando

Indicación	Disponibilidad	1 x LED, rojo / verde
------------	----------------	-----------------------

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica - Alimentación

Conector: 1 x M12; codificación: A



1	U+
2	n.c.
3	0 V
4	n.c.




Unidad de evaluación RFID UHF

DTEUHFE_ABRWEIUS04

Conexión eléctrica - Conexión de proceso

Conector: 1 x M12; codificación: A



1	salida de conmutación CMN
2	Entrada de conmutación 3 / Entrada de conmutación 0
3	Entrada de conmutación CMN
4	0 V
5	U+
6	salida de conmutación 3 / salida de conmutación 1
7	salida de conmutación 2 / salida de conmutación 0
8	Entrada de conmutación 2 / Entrada de conmutación 1

Conexión eléctrica - Ethernet

Conector: 1 x M12; codificación: D



1	TD+
2	RD+
3	TD-
4	RD-