




Módulo con pulsador luminoso AS-Interface

EMS-Module 2BI 2LO RD/GN

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



- 1 campo de rotulación
- 2 LED
- 3 Botón pulsador / LED
- 4 interruptor de llave



Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	26,5...31,6 DC
Consumo de corriente máx. de AS-i	[mA]	55
Entradas		
Alimentación del sensor en las entradas		AS-i
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...60
Temperatura de almacenamiento	[°C]	-40...85
Grado de protección		IP 40; (con carcasa de protección: IP 54)
Homologaciones / pruebas		
CEM	EN 50295	
Parámetros AS-i		
Versión AS-i		2.1
Modo de direccionamiento ampliado		sí
Perfil maestro AS-i		M2; M3; M4
Perfil AS-i		S-B.A.E
Configuración de E/S AS-i	[hex]	B



Módulo con pulsador luminoso AS-Interface

EMS-Module 2BI 2LO RD/GN

Código ID AS-i	[hex]	A.E			
Certificado AS-i		49202			
Asignación de bits de datos	bit de datos	D0	D1	D2	D3
	asignación	no utilizado	LED	interruptor de llave	Botón pulsador

Datos mecánicos					
Peso	[g]	117,5			
Tipo de montaje		Interfaz AS-i para zócalos de cable plano o de prensaestopa			
Materiales		PBT			

Indicaciones / elementos de mando					
Indicación	Disponibilidad			LED, verde	
	errores			LED, rojo	

Notas					
Notas	los botones (EAO gama 84) ofrecen protección contra un contacto accidental.				
	la carcasa y los botones se pueden etiquetar.				
Cantidad por pack		1 unid.			

Conexión eléctrica					
pines de contacto al zócalo, FK / PG:					