




Pantalla multifunción para supervisión de revoluciones, velocidad y tiempo

DISPLAY/FX460/PNP OUT/AC/DC



sección del panel de mandos 91 x 43 mm



Características del producto

Dimensiones [mm] 48 x 112 x 116

Campo de aplicación

Aplicación Equipo universal para la evaluación e indicación de todo tipo de magnitudes físicas que se derivan de secuencias de impulsos

Datos eléctricos

Frecuencia AC [Hz] 50...60
Tensión de alimentación [V] 115...230 AC / 18...30 DC
Consumo de corriente [mA] 100

Entradas/salidas

Número de entradas y salidas Número de entradas digitales: 2; Número de salidas digitales: 4

Entradas

Número de entradas digitales 2

Salidas

Número de salidas digitales 4
Resistente a sobrecargas sí

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C] -20...60
Temperatura de almacenamiento [°C] -25...70
Grado de protección IP 65
Grado de protección de los bornes IP 20

Homologaciones / pruebas

CEM EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
EN 61000-6-4

Datos mecánicos

Peso [g] 352



Pantalla multifunción para supervisión de revoluciones, velocidad y tiempo

DISPLAY/FX460/PNP OUT/AC/DC

Tipo de montaje	sección del panel de mandos: 91 x 43 mm	
Dimensiones [mm]	48 x 112 x 116	
Materiales	Noryl UL94-V-0	


Indicaciones / elementos de mando

Indicación	pantalla a color	pantalla gráfica LCD, Pantalla táctil
------------	------------------	---------------------------------------

Conexión eléctrica

bornes roscados:

Conexión



NC: no utilizado