



Cable de conexión con conector hembra

ADOAH040MSN0002A04

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: ENC04A

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Campo de aplicación		
Aplicación		Zona Ex 1
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 15 DC
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado de protección		IP 67
Parámetros de seguridad		
Capacidad propia máx.	[nF]	0,196
Inductancia propia máx.	[µH]	4
Datos mecánicos		
Dimensiones	[mm]	27 x 15 x 39
Materiales		TPU
Material del cuerpo		TPU
Material de la tuerca		latón, niquelado
Notas		
Notas	En caso de utilización de conectores hembra en zonas potencialmente explosivas (ATEX), existen requisitos especiales para el cableado. Los requisitos de los reglamentos de instalación pertinentes deben ser respetados rigurosamente por el usuario bajo su propia responsabilidad.	
Cantidad por pack		1 unid.

E10355



Cable de conexión con conector hembra

ADOAH040MSN0002A04

Conexión eléctrica


Cable: 2 m, PUR / PVC, azul, Ø 5 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado; Par de apriete: 0,5 Nm



Conexión



Colores de los hilos :
BK = negro
BN = marrón
BU = azul
WH = blanco