




Cable de conexión con conector hembra

ADOAH050MSN0050A05

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



| Campo de aplicación     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Aplicación              |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Zona Ex 1        |
| Datos eléctricos        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| Tensión de alimentación | [V]                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10...30 DC       |
| Condiciones ambientales |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| Temperatura ambiente    | [°C]                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -25...90         |
| Grado de protección     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | IP 67            |
| Parámetros de seguridad |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| Capacidad propia máx.   | [nF]                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3,8              |
| Inductancia propia máx. | [µH]                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 29,5             |
| Datos mecánicos         |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| Dimensiones             | [mm]                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 27 x 15 x 39     |
| Materiales              |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TPU              |
| Material del cuerpo     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TPU              |
| Material de la tuerca   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | latón, niquelado |
| Notas                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| Notas                   | En caso de utilización de conectores hembra en zonas potencialmente explosivas (ATEX), existen requisitos especiales para el cableado.<br>Los requisitos de los reglamentos de instalación pertinentes deben ser respetados rigurosamente por el usuario bajo su propia responsabilidad. |                  |
| Cantidad por pack       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 unid.          |

# E11844



## Cable de conexión con conector hembra


ADOAH050MSN0050A05

### Conexión eléctrica

Cable: 50 m, PUR / PVC, azul, Ø 6 mm; 5 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado



### Conexión

|   |    |
|---|----|
| 1 | BN |
| 2 | WH |
| 3 | BU |
| 4 | BK |
| 5 | GY |

|      |                        |
|------|------------------------|
|      | Colores de los hilos : |
| BK = | negro                  |
| BN = | marrón                 |
| BU = | azul                   |
| GY = | gris                   |
| WH = | blanco                 |