


E12505



Cable de conexión con conector hembra

ADOAH120ZDS0010H12



Campo de aplicación		
Característica especial	Libre de siliconas; Libre de halógenos; Contactos dorados; Aptitud para cadenas portacables	
Libre de siliconas	sí	
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 30 AC/DC
Clase de protección		II
Corriente máxima total	[A]	1,5
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado de protección		IP 67
Datos mecánicos		
Peso	[g]	623,5
Materiales		PUR
Material del cuerpo		PUR
Material de la tuerca		zinc conformado a presión, niquelado
Aptitud para cadenas portacables		sí
Aptitud para cadenas portacables	radio de curvatura para uso flexible	mín. 10 x diámetro del cable
	velocidad de avance	máx. 3,3 m/s con una longitud de avance horizontal de 5 m y aceleración máx. de 5 m/s²
	ciclos de curvatura	> 2 Mio.
	esfuerzo de torsión	360 °/m

E12505



Cable de conexión con conector hembra

ADOAH120ZDS0010H12

Notas


Cantidad por pack 1 unid.

Conexión eléctrica

Cable: 10 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 6,6 mm; 12 x 0,25 mm²

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, acodado; cuerpo: PUR; bloqueo: zinc conformado a presión, niquelado; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,7...0,9 Nm



Conexión

1	BN
2	BU
3	WH
4	GN
5	PK
6	YE
7	BK
8	GY
9	RD
10	VT
11	GY/PK
12	RD/BU

Colores de los hilos :	
BK =	negro
BN =	marrón
BU =	azul
GN =	verde
GY =	gris
GY/PK =	gris / rosa
PK =	rosa
RD =	rojo
VT =	violeta
WH =	blanco
YE =	amarillo
RD/BU =	rojo / azul