


E12613



Prolongador

ASTGH030MSS00,5H03



Campo de aplicación

Característica especial	Libre de siliconas; Libre de halógenos
Libre de siliconas	sí

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	< 50 AC/DC
Clase de protección	II
Corriente máxima total [A]	4

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Temperatura ambiente (en movimiento) [°C]	-25...90
Grado de protección	IP 65

Datos mecánicos

Peso [g]	30,5
Materiales	Carcasa: TPU naranja; Tuerca: latón niquelado
Par de apriete [Nm]	0,6...1,5

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

E12613



Prolongador

ASTGH030MSS00,5H03


Conexión eléctrica



Conexión eléctrica

Cable: 0,5 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conexión



Conexión eléctrica

