


Cable en Y

YDOGS060--S0001H03DOGH030MSS



Campo de aplicación

Característica especial

Libre de siliconas; Libre de halógenos; Aptitud para cadenas portacables

Libre de siliconas

sí

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]

8...32 DC

Clase de protección

III

Corriente máxima total [A]

4

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]

-40...80

Temperatura ambiente (en movimiento) [°C]

-20...80

Grado de protección

IP 67; (con el conector correspondiente enchufado)

Datos mecánicos

Peso [g]

144

Materiales

PA; conector hembra: TPU naranja; Junta de estanqueidad: FKM

Material de la tuerca

latón, niquelado

Número de puntos de conexión en el repartidor central

2

Aptitud para cadenas portacables

sí

Aptitud para cadenas portacables

radio de curvatura para uso flexible

mín. 10 x diámetro del cable

velocidad de avance

máx. 3,3 m/s con una longitud de avance horizontal de 5 m y aceleración máx. de 5 m/s²

ciclos de curvatura

> 5 Mio.

esfuerzo de torsión

± 180 °/m

E12685



Cable en Y


YDOGS060--S0001H03DOGH030MSS

Notas


Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica - conector DEUTSCH C

Conexión




Conector: 1 x conector DEUTSCH, recto



Conexión eléctrica - conector hembra A

Cable: 1 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 5,4 mm; 3 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm)

Conector: 2 x M12, recto; codificación: A; bloqueo: latón, niquelado; Par de apriete: 0,6...1,5 Nm



E12685



Cable en Y

YDOGS060--S0001H03DOGH030MSS

Conexión eléctrica - conector hembra B

Cable: 1 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 5,4 mm; 3 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm)

Conector: 2 x M12, recto; codificación: A; bloqueo: latón, niquelado; Par de apriete: 0,6...1,5 Nm

