




Fibras ópticas - barrera fotoeléctrica

FE-00-M-V-R3/0,3M

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Campo de aplicación		
Principio de funcionamiento		Barrera fotoeléctrica
Rango de detección		
Alcance con amplificador para fibra óptica tipo		OKF; OUF
OKF		
Alcance de la fibra óptica	[mm]	120
OUF		
Alcance de la fibra óptica	[mm]	120
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...150
Datos mecánicos		
Tipo de cabezal de detección		acodado
Diámetro del cabezal de detección	[mm]	3
Longitud del cabezal de detección	[mm]	10
Longitud total	[mm]	300
Radio de curvatura mínimo	[mm]	20
Material de la fibra		vidrio

E20567



Fibras ópticas - barrera fotoeléctrica

FE-00-M-V-R3/0,3M

Material del cabezal de la fibra	inox (1.4305 / 303)
Material del revestimiento	metal silicona
Notas	
Cantidad por pack	1 unid.