




Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-11-EPA-M6/F2X16X0,265/2M



Campo de aplicación		
Principio de funcionamiento	Sistema de reflexión directa	
Aplicación	Radio de flexión reducido	
Rango de detección		
Alcance con amplificador para fibra óptica tipo	OB50; OBF; OCF; OO50	
OB50		
Alcance de la fibra óptica	[mm]	60
OBF		
Alcance de la fibra óptica	[mm]	70
OCF (High Power)		
Alcance de la fibra óptica	[mm]	550
OO50		
Alcance de la fibra óptica	[mm]	300
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...70
Datos mecánicos		
Peso	[g]	49,5
Tipo de cabezal de detección	recto	
Rosca del cabezal de detección	M6	

E20648



Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-11-EPA-M6/F2X16X0,265/2M

Longitud del cabezal de detección	[mm]	35
Longitud total	[mm]	2000
Radio de curvatura mínimo	[mm]	9
Disposición de fibra		
Diámetro de la bobina	[mm]	2 x 16 x 0,25
Material de la fibra		PMMA
Material del cabezal de la fibra		aluminio
Material del revestimiento		PE

Accesorios

Componentes incluidos	tuercas hexagonales: 2 x M6, Acero inoxidable
	arandelas dentadas: 2
Accesorios (opcionales)	Cúter para fibras ópticas:, E20600

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------