




Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-11-E-V-E6R/2m



Campo de aplicación

Principio de funcionamiento

Sistema de reflexión directa

Aplicación

Para el uso en aplicaciones industriales

Rango de detección

Alcance con amplificador
para fibra óptica tipo

OB50; OBF; OCF; OO50

OB50

Alcance de la fibra óptica [mm]

40

OBF

Alcance de la fibra óptica [mm]

60

OCF (High Power)

Alcance de la fibra óptica [mm]

420

OO50

Alcance de la fibra óptica [mm]

150

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]

-40...70

Datos mecánicos

Peso [g]

52

Tipo de cabezal de detección

acodado

Diámetro del cabezal de
detección [mm]

6

E20715



Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-11-E-V-E6R/2m

Longitud total	[mm]	2000
Radio de curvatura mínimo	[mm]	25
Disposición de fibra		⊙
Material de la fibra		PMMA
Material del cabezal de la fibra		inox (1.4305 / 303)
Material del revestimiento		PE

Accesorios

Componentes incluidos	E20103
-----------------------	--------

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------