




Cable de conexión con conector hembra

ADOGH080MSS0002B08



| Campo de aplicación     |      |                                      |
|-------------------------|------|--------------------------------------|
| Característica especial |      | Cable apantallado                    |
| Datos eléctricos        |      |                                      |
| Tensión de alimentación | [V]  | < 60 AC/DC                           |
| Condiciones ambientales |      |                                      |
| Temperatura ambiente    | [°C] | -25...85                             |
| Grado de protección     |      | IP 67                                |
| Datos mecánicos         |      |                                      |
| Peso                    | [g]  | 125,5                                |
| Dimensiones             | [mm] | 14,5 x 14,5 x 43,9                   |
| Materiales              |      | TPU                                  |
| Material del cuerpo     |      | TPU                                  |
| Material de la tuerca   |      | zinc conformado a presión, niquelado |
| Notas                   |      |                                      |
| Cantidad por pack       |      | 1 unid.                              |



Cable de conexión con conector hembra


ADOGH080MSS0002B08

Conexión eléctrica

Cable: 2 m, PUR, negro, apantallado; 7 x 0,25 mm<sup>2</sup> (14 x Ø 0,15 mm )

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: zinc conformado a presión, niquelado



Conexión

|   |        |
|---|--------|
| 1 | WH     |
| 2 | BN     |
| 3 | GN     |
| 4 | YE     |
| 5 | GY     |
| 6 | PK     |
| 7 | BU     |
| 8 | screen |

Identificación de  
colores según DIN 47100

|          |          |
|----------|----------|
| BN =     | marrón   |
| BU =     | azul     |
| GN =     | verde    |
| GY =     | gris     |
| PK =     | rosa     |
| WH =     | blanco   |
| YE =     | amarillo |
| screen = | pantalla |