




Fuentes de alimentación conmutadas 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/4,1A




Datos eléctricos		
Tensión nominal AC	[V]	< 230
Frecuencia nominal AC	[Hz]	50...60
Rango de tensión de entrada AC	[V]	100...240
Tensión de salida DC	[V]	24...28
Clase de protección		I; (IEC 61140)
Tensión de salida	[V]	ajustable
Tolerancia de tensión de salida	[%]	2
Corriente de salida máx. con la tensión de salida mín.	[A]	4,1
Número de circuitos de salida		1
Ondulación residual máx.	[mV]	50
Eficacia energética (tensión nominal 230 V AC / 50 Hz)	[%]	90
Reducción de potencia	[W/K]	2 (60...70 °C)
Autonomía en caso de un fallo de red (tensión nominal 230 V AC / 50 Hz)	[ms]	40
Salidas		
Protección contra cortocircuitos		sí
Resistente a sobrecargas		sí



Fuentes de alimentación conmutadas 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/4,1A

Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-10...70
Grado de protección		IP 20
Homologaciones / pruebas		
CEM		EN 61000-6-2
		EN 61000-6-3
MTTF	[años]	177
Datos mecánicos		
Peso	[g]	434
Tipo de montaje		carril; (TH35 (EN 60715))
Materiales		PC
Indicaciones / elementos de mando		
Indicación	función	LED, verde
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.
Conexión eléctrica		
bornes con resorte: ...2,5 mm ²		
Conexión		



- | | |
|---|------------|
| 1 | primario |
| 2 | secundario |