


DTE104



Unidad de evaluación RFID LF/HF

DTELF/HFABRWENUS00




Campo de aplicación	
Aplicación	para hasta 4 cabezales de lectura/escritura tipo ANT41x/ANT51x
Datos eléctricos	
Tensión de alimentación [V]	18...30 DC
Consumo de corriente [mA]	< 3000
Entradas/salidas	
Número de entradas y salidas	Número de salidas digitales: 4
Salidas	
Número de salidas digitales	4
Corriente máxima por cada salida [mA]	500; (IO 1,2; IO 3,4: 1000 mA)
Interfaces	
Interfaz de comunicación	Ethernet
Valores por defecto	Dirección IP: 192.168.0.79
	máscara de subred: 255.255.255.0
	dirección IP de la puerta de enlace: 192.168.0.100
Ethernet - TCP/IP	
Protocolo	TCP/IP
Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente [°C]	-20...60
Temperatura de almacenamiento [°C]	-20...85
Grado de protección	IP 67



Unidad de evaluación RFID LF/HF

DTELF/HFABRWENUS00

Homologaciones / pruebas		
Resistencia a choques	IEC 60028-2-27	15 g 11 ms
Resistencia a vibraciones	IEC 60028-2-6	±1.6 mm (17...18 Hz) / 2 g (10...150 Hz)
MTTF	[años]	108,28
Datos mecánicos		
Peso	[g]	389
Dimensiones	[mm]	115 x 46,2 x 85
Materiales	Pieza superior: PA Grivory GV5H naranja; Pieza superior: TPE; zócalo: GD-ALSi12	
Indicaciones / elementos de mando		
Indicación	alimentación de tensión	1 x LED, verde
		1 x LED, amarillo
	Ethernet TCP/IP	2 x LED, rojo / verde
	Ethernet	1 x LED, verde
		1 x LED, amarillo
	Entradas/salidas	1 x LED, verde
		1 x LED, amarillo
Accesorios		
Componentes incluidos	Tapón de protección: M12, E73004	
Notas		
Cantidad por pack	1 unid.	
Conexión eléctrica - Conexión de proceso		
Conector: 4 x M12; codificación: A		
		
IO 1...4		
1	L+	
2	IN (I/Q)	
3	L-	
4	OUT (C/Qo); IN (C/Qi)	
5	n.c.	
Conexión eléctrica - Ethernet		
Conector: 2 x M12; codificación: D		
		



Unidad de evaluación RFID LF/HF


DTELF/HFABRWENUS00

Port 1/2

1	TD+
2	RD+
3	TD-
4	RD-

Conexión eléctrica - alimentación de tensión

Conector: 1 x M12; codificación: A



AUX

1	24 V DC
2	n.c.
3	0 V
4	n.c.
5	n.c.