




Campo de aplicación		
Aplicación	para hasta 4 cabezales de lectura/escritura tipo ANT41x/ANT51x	
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	18...30 DC
Consumo de corriente	[mA]	< 3000
Entradas/salidas		
Número de entradas y salidas	Número de salidas digitales: 4	
Salidas		
Número de salidas digitales	4	
Corriente máxima por cada salida	[mA]	500; (IO 1,2; IO 3,4: 1000 mA)
Interfaces		
Interfaz de comunicación	Ethernet	
Ethernet - Internet of Things		
Estándar de transmisión	10Base-T; 100Base-TX	
Velocidad de transmisión	10 MBit/s; 100 MBit/s	
Protocolo	MQTT JSON	
Tipo de utilización	transmisión de datos; Parametrización	
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...60
Temperatura de almacenamiento	[°C]	-20...85



Unidad de evaluación RFID LF/HF

DTELF/HFABRWITUS00

Grado de protección	IP 67
---------------------	-------

Homologaciones / pruebas

Resistencia a choques	IEC 60028-2-27	15 g 11 ms
Resistencia a vibraciones	IEC 60028-2-6	±1.6 mm (17...18 Hz) / 2 g (10...150 Hz)

Datos mecánicos

Peso [g]	395,9
Dimensiones [mm]	115 x 46,2 x 85
Materiales	Pieza superior: PA Grivory GV5H naranja; Pieza superior: TPE; zócalo: GD-ALSi12

Indicaciones / elementos de mando

Indicación	alimentación de tensión	1 x LED, verde
		1 x LED, amarillo
	Ethernet TCP/IP	2 x LED, rojo / verde
	Ethernet	1 x LED, verde
		1 x LED, amarillo
	Entradas/salidas	1 x LED, verde
		1 x LED, amarillo

Accesorios


Componentes incluidos	Tapón de protección: M12, E73004
-----------------------	----------------------------------

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica - Conexión de proceso

Conector: 4 x M12; codificación: A



IO 1...4

1	L+
2	IN (I/Q)
3	L-
4	OUT (C/Qo); IN (C/Qi)
5	n.c.

Conexión eléctrica - Ethernet

Conector: 2 x M12; codificación: D





Unidad de evaluación RFID LF/HF

DTELF/HFABRWITUS00

Port 1/2

1	TD+
2	RD+
3	TD-
4	RD-

Conexión eléctrica - alimentación de tensión

Conector: 1 x M12; codificación: A



AUX

1	24 V DC
2	n.c.
3	0 V
4	n.c.
5	n.c.