




Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-30-A-A-M8/2M

Artículo descatalogado

Artículos alternativos: E20137
Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Campo de aplicación	
Principio de funcionamiento	Sistema de reflexión directa
Rango de detección	
Alcance con amplificador para fibra óptica tipo	OIF
OIF	
Alcance de la fibra óptica [mm]	56
Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente [°C]	-40...290
Datos mecánicos	
Peso [g]	164
Tipo de cabezal de detección	recto
Rosca del cabezal de detección	M8
Longitud total [mm]	2000
Radio de curvatura mínimo [mm]	30; (para instalación fija)
Disposición de fibra	⓪



Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-30-A-A-M8/2M

Materiales	Adaptador: PA
Material de la fibra	vidrio
Material del cabezal de la fibra	aluminio
Material del revestimiento	aluminio
Accesorios	
Componentes incluidos	tuercas hexagonales: 2 x M8, Acero inoxidable
	arandelas dentadas: 2
	Tuerca moleteada: 1 x M30
Notas	
Cantidad por pack	1 unid.