




Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-30-A-A-R8

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



| Campo de aplicación                             |                                                                                                                        |                             |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Principio de funcionamiento                     | Sistema de reflexión directa                                                                                           |                             |
| Aplicación                                      | Elevada resistencia a temperaturas extremas; Versión muy resistente para el uso en entornos industriales muy exigentes |                             |
| Rango de detección                              |                                                                                                                        |                             |
| Alcance con amplificador para fibra óptica tipo | OIF                                                                                                                    |                             |
| OIF                                             |                                                                                                                        |                             |
| Alcance de la fibra óptica                      | [mm]                                                                                                                   | 70                          |
| Condiciones ambientales                         |                                                                                                                        |                             |
| Temperatura ambiente                            | [°C]                                                                                                                   | -40...290                   |
| Datos mecánicos                                 |                                                                                                                        |                             |
| Peso                                            | [g]                                                                                                                    | 93,8                        |
| Tipo de cabezal de detección                    | acodado                                                                                                                |                             |
| Diámetro del cabezal de detección               | [mm]                                                                                                                   | 8                           |
| Longitud total                                  | [mm]                                                                                                                   | 600                         |
| Radio de curvatura mínimo                       | [mm]                                                                                                                   | 30; (para instalación fija) |
| Disposición de fibra                            |                                   |                             |
| Materiales                                      | Adaptador: PA                                                                                                          |                             |

# E20153



## Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-30-A-A-R8

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Material de la fibra             | vidrio   |
| Material del cabezal de la fibra | aluminio |
| Material del revestimiento       | aluminio |
| Accesorios                       |          |
| Componentes incluidos            | E20353   |
| Notas                            |          |
| Cantidad por pack                | 1 unid.  |