




Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-30-A-A-M8/1M

Artículo descatalogado



Campo de aplicación		
Principio de funcionamiento	Sistema de reflexión directa	
Aplicación	Elevada resistencia a temperaturas extremas; Versión muy resistente para el uso en entornos industriales muy exigentes	
Rango de detección		
Alcance con amplificador para fibra óptica tipo	OIF	
OIF		
Alcance de la fibra óptica	[mm]	70
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...290
Datos mecánicos		
Peso	[g]	118,4
Tipo de cabezal de detección	recto	
Rosca del cabezal de detección	M8	
Longitud total	[mm]	1000
Radio de curvatura mínimo	[mm]	30; (para instalación fija)
Disposición de fibra		
Materiales	Adaptador: PA	



Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-30-A-A-M8/1M

Material de la fibra	vidrio
Material del cabezal de la fibra	aluminio
Material del revestimiento	aluminio
Accesorios	
Componentes incluidos	tuercas hexagonales: 2 x M8, Acero inoxidable
	arandelas dentadas: 2
	Tuerca moleteada: 1 x M30
Notas	
Cantidad por pack	1 unid.