
# DV2530

**Baliza de señalización de 5 segmentos con control a través de IO-Link**

LED-Tower-5/IOL/Buzzer




1 zumbador

| | | |
|---|---|---|
| **Campo de aplicación** | | |
| Aplicación | | señalización de estados de máquinas |
| **Datos eléctricos** | | |
| Tensión de alimentación | [V] | 18...30 DC; (según MBTS/MBTP) |
| Tensión nominal DC | [V] | 24 |
| Consumo de corriente | [mA] | < 200 |
| **Entradas** | | |
| Corriente de entrada alta | [mA] | 6 |
| **Interfaces** | | |
| Interfaz de comunicación | | IO-Link |
| Tipo de transmisión | | COM2 (38,4 kBaud) |

# DV2530

## Baliza de señalización de 5 segmentos con control a través de IO-Link

LED-Tower-5/IOL/Buzzer

| | | | |
|---|---|---|---|
| Revisión IO-Link | | 1.1 | |
| Norma SDCI | | IEC 61131-9 | |
| Modo SIO | | sí | |
| Clase de puerto de maestro requerido | | A | |
| Tiempo mínimo del ciclo de proceso | [ms] | 3,2 | |
| DeviceIDs compatibles | | **Modo de funcionamiento** | **DeviceID** |
| | | default | 841 |
| **Condiciones ambientales** | | | |
| Temperatura ambiente | [°C] | -25...50 | |
| Temperatura de almacenamiento | [°C] | -40...75 | |
| Humedad relativa del aire máx. | [%] | 90 | |
| Presión atmosférica | [kPa] | < 106 | |
| Altura máx. sobre el nivel del mar | [m] | 2000 | |
| Grado de protección | | IP 54 | |
| **Datos mecánicos** | | | |
| Peso | [g] | 563,5 | |
| Dimensiones | [mm] | Ø 70 / L = 284 | |
| Materiales | | Carcasa: ABS; Lentes: PC | |
| **Indicaciones / elementos de mando** | | | |
| Indicación | | segmento LED | 5 x 4 LED |
| Señal acústica | | zumbador | |
| Presión del sonido máx. | [dB] | 85 | |
| **Accesorios** | | | |
| Accesorios (opcionales) | | soporte básico, E89060 | |
| | | soporte de pared, E89061 | |
| | | Adaptador de montaje, E89063 | |
| | | soporte con salida de cable lateral, E89064 | |
| | | tubo de montaje, E89065 | |
| | | tubo de montaje, E89066 | |
| | | tubo de montaje, E89067 | |
| **Notas** | | | |
| Notas | | Para más información, consulte el manual de instrucciones. | |
| Cantidad por pack | | 1 unid. | |

# DV2530

**Baliza de señalización de 5 segmentos con control a través de IO-Link**

LED-Tower-5/IOL/Buzzer

## Conexión eléctrica - Conector macho


Conector:  M12; codificación: A




| | |
|---|---|
| 1 | UB+ |
| 2 | no utilizado |
| 3 | UB- |
| 4 | IO-Link (C/Q) |

## Diagramas y curvas

montaje en pared



# DV2530

## Baliza de señalización de 5 segmentos con control a través de IO-Link

**LED-Tower-5/IOL/Buzzer**

montaje sobre base

