

E10931




Prolongador

VDOAF032MSS00,6H03STGF030MSS

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: E11330

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Campo de aplicación

Característica especial

Libre de halógenos

Datos eléctricos

Tensión de alimentación

[V]

10...30 DC

Clase de protección

III

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente

[°C]

-25...90

Grado de protección

IP 67

Datos mecánicos

Materiales

TPU

Material del cuerpo

TPU

Material de la tuerca

latón, niquelado

Indicaciones / elementos de mando

Indicación

Estado de conmutación

1 x LED, amarillo

Disponibilidad

1 x LED, verde

Notas

Cantidad por pack

1 unid.



Prolongador

VDOAF032MSS00,6H03STGF030MSS

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M8, recto; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado



Conexión eléctrica

Cable: 0,6 m, TPU, Libre de halógenos; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conexión



Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M8, acodado; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado

