


Fibras ópticas - barrera fotoeléctrica

FE-00-A-A-M4/1,5M

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

**Campo de aplicación**

Principio de funcionamiento Barrera fotoeléctrica

Rango de detección

Alcance con amplificador para fibra óptica tipo OKF; OUF

OKF

Alcance de la fibra óptica [mm] 108

OUF

Alcance de la fibra óptica [mm] 108

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C] -40...290

Datos mecánicos

Tipo de cabezal de detección recto

Rosca del cabezal de detección M4

Longitud del cabezal de detección [mm] 15

Longitud total [mm] 1500

Radio de curvatura mínimo [mm] 20

Materiales Adaptador: ABS

E20361



Fibras ópticas - barrera fotoeléctrica

FE-00-A-A-M4/1,5M

Material de la fibra	vidrio
Material del cabezal de la fibra	aluminio
Material del revestimiento	aluminio
Notas	
Cantidad por pack	1 unid.