
E11595

Prolongador

VDOGH050ZDA0010C05STGH050ZDS



Campo de aplicación		
Característica especial		Libre de halógenos; Contactos dorados; Cable apantallado; Aptitud para cadenas portacables
Aplicación		bus CAN
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Corriente máxima total	[A]	4
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
Temperatura de almacenamiento	[°C]	-40...80
Grado de protección		IP 68
Datos mecánicos		
Peso	[g]	729
Dimensiones	[mm]	14,5 x 14,5 x 48,5
Materiales		PUR
Material del cuerpo		PUR
Material de la tuerca		zinc conformado a presión, niquelado
Aptitud para cadenas portacables		sí

E11595

Prolongador

VDOGH050ZDA0010C05STGH050ZDS


Aptitud para cadenas portacables	radio de curvatura para uso flexible	mín. 10 x diámetro del cable
	Radio de curvatura para instalación fija	mín. 5 x diámetro del cable
	velocidad de avance	máx. 3,3 m/s con una longitud de avance horizontal de 5 m y aceleración máx. de 5 m/s²
	ciclos de curvatura	> 1 Mio.

Notas

Cantidad por pack	1 unid.

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: zinc conformado a presión, niquelado; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,5 Nm




Conexión eléctrica

Cable: 10 m, PUR, Libre de halógenos, violeta, Ø 7,2 mm, apantallado; trenzado; 2 (RD) / 3 (BK): 2 x 0,25 mm² (19 x Ø 0,13 mm) / trenzado + 4 (WH) / 5 (BU): 2 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm) / trenzado

Cable: 10 m, PUR, Libre de halógenos, violeta, Ø 7,2 mm, apantallado; Apantallado; 1: 1 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm)

Conexión



	Colores de los hilos :
BK =	negro
BU =	azul
RD =	rojo
WH =	blanco
screen =	pantalla

E11595

Prolongador

VDOGH050ZDA0010C05STGH050ZDS

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: zinc conformado a presión, niquelado; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,5 Nm

