E11147

Prolongador

VDOAH043MSS0003H04STGH040MSS

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Campo de aplicación		
Característica especial		Libre de halógenos
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	10...30 DC
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado de protección		IP 67
Datos mecánicos		
Materiales		TPU
Material del cuerpo		TPU
Material de la tuerca		latón, niquelado
Indicaciones / elementos de mando		
Indicación	Estado de conmutación	2 x LED, amarillo
	Disponibilidad	1 x LED, verde
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.

E11147

Prolongador

VDOAH043MSS0003H04STGH040MSS

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado; Par de apriete: 0,5 Nm



Conexión eléctrica

Cable: 3 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm)

Conexión



	Colores de los hilos :
BK =	negro
BN =	marrón
BU =	azul
WH =	blanco

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado; Par de apriete: 0,5 Nm