


E12403



Cable de conexión con conector hembra

ADOGH080MSS0005K08

En los conectores hembra de 8 polos, los colores de los hilos no están normalizados.
Observar siempre el conexionado del sensor y de los conectores hembra (véase ficha técnica).



Campo de aplicación		
Característica especial		Cable apantallado
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Clase de protección		III
Corriente máxima total	[A]	2
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado de protección		IP 67
Datos mecánicos		
Peso	[g]	372
Dimensiones	[mm]	15 x 15 x 43
Materiales		TPU
Material del cuerpo		TPU
Material de la tuerca		latón, niquelado
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.



Cable de conexión con conector hembra

ADOGH080MSS0005K08

Conexión eléctrica


Cable: 5 m, PUR, negro, apantallado; 8 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm)

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado; Par de apriete: 1...1,5 Nm; cable de conexión apantallado: apantallado



Conexión



identificación de colores según DIN EN 60947-5-2

Colores de los hilos :

BK =	negro
BN =	marrón
BU =	azul
GY =	gris
PK =	rosa
OG =	naranja
VT =	violeta
WH =	blanco
screen =	pantalla