E12435

Prolongador

VDOGH042SCS0030T04STGH040SCS



Campo de aplicación		
Característica especial		Libre de siliconas; Contactos dorados
Aplicación		aplicaciones de soldadura
Libre de siliconas		sí
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	10...36 DC
Clase de protección		II
Corriente máxima total	[A]	4
Salidas		
Alimentación		PNP
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...85
Temperatura ambiente (en movimiento)	[°C]	-25...85
Grado de protección		IP 68
Datos mecánicos		
Peso	[g]	816,2
Dimensiones	[mm]	14,5 x 14,5 x 48,5
Material del cuerpo		PUR
Material de la tuerca		zinc conformado a presión
Material de la junta		FKM

E12435

Prolongador

VDOGH042SCS0030T04STGH040SCS

Indicaciones / elementos de mando

Indicación	Estado de conmutación	1 x LED, amarillo
	Disponibilidad	1 x LED, verde

Notas

Notas	con 2 portaetiquetas de 30 mm de largo
Cantidad por pack	1 unid.

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: zinc conformado a presión; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,6...1,5 Nm

Conexión eléctrica

Cable: 30 m, PUR, negro, Ø 4,9 mm; no irradiado (reciclable); resistente a chispas de soldadura; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conexión



Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PUR, transparente; bloqueo: zinc conformado a presión; Junta de estanqueidad: FKM; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,6...1,5 Nm