




Adaptador de proceso racor DIN 11851

ADAPT IFM-DIN11851/DN80

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



- 1 Rosca Aseptoflex
- 2 Junta de estanqueidad Aseptoflex

Campo de aplicación

|                          |       |    |
|--------------------------|-------|----|
| Resistencia a la presión | [bar] | 25 |
|--------------------------|-------|----|

Homologaciones / pruebas

|                                   |                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Directiva sobre equipos a presión | La posible clasificación según la Directiva Europea sobre Equipos a Presión depende de la aplicación y debe ser realizada por el usuario / operador. |
| Indicaciones de seguridad         | Se debe comprobar la compatibilidad entre el fluido y el material del producto en todas las aplicaciones.                                            |

Datos mecánicos

|                                                            |                                |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Materiales                                                 | inox (1.4404 / 316L)           |
| Conexión de sensores                                       | Aseptoflex                     |
| Conexión de proceso                                        | Racor DIN 11851 DN80 DIN 11851 |
| Acabado Ra/Rz de las superficies en contacto con el fluido | 0,4 / 4                        |
| Clase aséptica según DIN 11866                             | H4                             |

Notas

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Cantidad por pack | 1 unid. |
|-------------------|---------|