




Adaptador de proceso para pequeñas cantidades de caudal

FLOW ADAPT SI



Campo de aplicación

Versión	para sensores de caudal y detectores de circulación de fluidos
Aplicación	para aplicaciones industriales
Instalación	mediante racor de rosca G1/8 macho, montaje en cualquier posición
Fluidos	fluidos líquidos y gaseosos
Temperatura del fluido [°C]	0...80; (Gradiente de temperatura: 1 K/min)
Resistencia a la presión [bar]	300

Rango de configuración / medición

Rango de caudal [ml/min]	2...100
--------------------------	---------

Homologaciones / pruebas

Directiva sobre equipos a presión	La posible clasificación según la Directiva Europea sobre Equipos a Presión depende de la aplicación y debe ser realizada por el usuario / operador.
Indicaciones de seguridad	Se debe comprobar la compatibilidad entre el fluido y el material del producto en todas las aplicaciones.

Datos mecánicos

Peso [g]	156,5
Dimensiones [mm]	M12 x 1
Nombre de la rosca	M12 x 1
Materiales	inox (1.4404 / 316L)
Conexión de sensores	M12 x 1
Conexión de proceso	G 1/8

Accesorios

Componentes incluidos	Juntas: 1, U-seal
Accesorios (opcionales)	Adaptador: ≤ 30 bar, E40101
	Adaptador: ≤ 300 bar, E40236

Notas

Notas	solo se puede utilizar en combinación con el modo relativo del sensor de caudal.
Cantidad por pack	1 unid.