

E12286



Cable de conexión con conector hembra

ADOAA030MSS0010H03



Campo de aplicación		
Característica especial	Libre de halógenos; Aptitud para cadenas portacables	
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado de protección		IP 67
Datos mecánicos		
Peso	[g]	386,5
Dimensiones	[mm]	26 x 14,5 x 38,5
Materiales		TPU negro
Material del cuerpo		TPU
Material de la tuerca		latón, niquelado
Aptitud para cadenas portacables		sí
Aptitud para cadenas portacables	radio de curvatura para uso flexible	mín. 10 x diámetro del cable
	velocidad de avance	máx. 3,3 m/s con una longitud de avance horizontal de 5 m y aceleración máx. de 5 m/s²
	ciclos de curvatura	> 2 Mio.
	esfuerzo de torsión	± 180 °/m
Notas		
Cantidad por pack	1 unid.	

E12286



Cable de conexión con conector hembra

ADOAA030MSS0010H03

Conexión eléctrica


Cable: 10 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 5,2 mm; 3 x 0,5 mm² (64 x Ø 0,1 mm)

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x 1/2", acodado; codificación: C; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado



Conexión



BN = Colores de los hilos :
marrón
BU = azul
GN/YE = verde / amarillo