




Acoplamiento de doble bucle

DL COUPLING V2A 29-6-10-29-SV



Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-30...80
Datos mecánicos		
Peso	[g]	31,1
Materiales		Adaptador del eje: inox (1.4305 / 303); Doble bucle: PU
Par de apriete	[Nm]	par de apriete de los tornillos: 100 Ncm
Diámetro exterior D	[mm]	29
Diámetro interior 1	[mm]	6
Diámetro interior 2	[mm]	10
Profundidad de la pieza de sujeción	[mm]	9
Tornillo de sujeción	[mm]	M3 x 4 - ISO 4029 A2 (4x)
Longitud	[mm]	29
Velocidad de rotación máx. mecánica	[U/min]	3000
Desplazamiento axial máx. del eje	[mm]	± 2
Desalineación radial máx. del eje	[mm]	± 2
Desalineación angular máx.	[°]	± 10
Rigidez del muelle de torsión	[Nm/rad]	13
Notas		
Notas		los valores mencionados son aplicables para acoplamientos con los taladros especificados arriba con una temperatura ambiente de 23 °C. Los valores del desplazamiento radial, angular y axial son valores máximos y no deben ser alcanzados simultáneamente en la operación
Cantidad por pack		1 unid.