




Fibras ópticas - barrera fotoeléctrica

FE-00-M-V-E1/2m

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Campo de aplicación	
Principio de funcionamiento	Barrera fotoeléctrica
Rango de detección	
Alcance con amplificador para fibra óptica tipo	OKF; OUF
OKF	
Alcance de la fibra óptica [mm]	40
OUF	
Alcance de la fibra óptica [mm]	40
Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente [°C]	-20...150
Datos mecánicos	
Tipo de cabezal de detección	recto
Diámetro del cabezal de detección [mm]	1
Longitud del cabezal de detección [mm]	5
Longitud total [mm]	2000
Radio de curvatura mínimo [mm]	20
Material de la fibra	vidrio

E20548



Fibras ópticas - barrera fotoeléctrica

FE-00-M-V-E1/2m

Material del cabezal de la fibra	inox (1.4305 / 303)
Material del revestimiento	metal silicona
Notas	
Cantidad por pack	1 unid.