




Pantalla LCD

LC-DISPLAY

Artículo descatalogado

Artículos alternativos: DX1041
Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Características del producto	
Carcasa	carcasa para panel de montaje
Dimensiones [mm]	39 x 75 x 54
Campo de aplicación	
Aplicación	Indicación escalable para sensores con salida analógica
Entradas/salidas	
Número de entradas y salidas	Número de entradas analógicas: 1
Entradas	
Número de entradas analógicas	1
Entrada analógica de tensión [V]	10...50
Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente [°C]	0...60
Grado de protección	IP 65; (montado con junta)
Datos mecánicos	
Peso [g]	120
Carcasa	carcasa para panel de montaje
Dimensiones [mm]	39 x 75 x 54
Materiales	plástico


Pantalla LCD

LC-DISPLAY

Conexión eléctrica

bornes: ...2,5 mm²

Conexión



- 1 potenciómetro
- 2 Ajuste del punto cero aproximado
- 3 Ajuste del punto cero exacto
- 4 Rango de indicación aproximado
- 5 Rango de indicación exacto
- interrupor DIP
- 5 Punto decimal , entrada 10...50mA