




Repartidor en Y

ZDO2H030VAS0000-00STGH040VAS



Campo de aplicación		
Característica especial	Libre de siliconas; Contactos dorados	
Libre de siliconas	sí	
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 250 AC / < 300 DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)
Clase de protección		II
Corriente máxima por módulo / punto de conexión	[A]	4
Corriente máxima total	[A]	4
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...100
Nota sobre la temperatura ambiente		cULus: ...65 °C
Temperatura de almacenamiento	[°C]	-25...55
Humedad de almacenamiento	[%]	10...100
Otras condiciones climáticas para el almacenamiento según la clase indicada		1K22/ DIN 60721-3-1
Grado de protección		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Homologaciones / pruebas		
Homologación UL	alimentación de tensión	Class 2
	Número de registro UL	E191684

EBF006




Repartidor en Y

ZDO2H030VAS0000-00STGH040VAS

Datos mecánicos		
Peso	[g]	33
Materiales	Carcasa: PA Libre de halógenos; Junta de estanqueidad: EPDM	
Material del cuerpo	PA, Libre de halógenos	
Material de la tuerca	inox (1.4404 / 316L)	
Notas		
Cantidad por pack	1 unid.	
Conexión eléctrica - Conector macho		



Conexión eléctrica
Conexión



conexión según IEC 61076-2-101

Conexión eléctrica - conector hembra

EBF006



Repartidor en Y

ZDO2H030VAS0000-00STGH040VAS

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12; cuerpo: PA, Libre de halógenos; bloqueo: inox (1.4404 / 316L); Contactos: dorado; Par de apriete: 0,6...1,2 Nm

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 2 x M12; cuerpo: PA, Libre de halógenos; bloqueo: inox (1.4404 / 316L); Contactos: dorado; Par de apriete: 0,6...1,5 Nm