




Fibras ópticas - barrera fotoeléctrica

FE-00-P-A-R3



Campo de aplicación		
Principio de funcionamiento		Barrera fotoeléctrica
Aplicación		Radio de flexión reducido
Rango de detección		
Alcance con amplificador para fibra óptica tipo		OKF; OUF; OOF
OKF		
Alcance de la fibra óptica	[mm]	120
OOF		
Alcance de la fibra óptica	[mm]	400
OUF		
Alcance de la fibra óptica	[mm]	120
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...80
Datos mecánicos		
Peso	[g]	56
Tipo de cabezal de detección		acodado
Diámetro del cabezal de detección	[mm]	3
Longitud del cabezal de detección	[mm]	10

E20062



Fibras ópticas - barrera fotoeléctrica

FE-00-P-A-R3

Longitud total	[mm]	600
Radio de curvatura mínimo	[mm]	10
Disposición de fibra		●
Materiales		Adaptador: PPE
Material de la fibra		vidrio
Material del cabezal de la fibra		aluminio
Material del revestimiento		PVC
Accesorios		
Componentes incluidos		E20104
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.