




Fibras ópticas - barrera fotoeléctrica

FE-00-P-A-R3/1,5M

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Campo de aplicación

Principio de funcionamiento Barrera fotoeléctrica

Rango de detección

Alcance con amplificador para fibra óptica tipo OKF; OUF

OKF

Alcance de la fibra óptica [mm] 108

OUF

Alcance de la fibra óptica [mm] 108

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C] -20...80

Datos mecánicos

Tipo de cabezal de detección acodado

Diámetro del cabezal de detección [mm] 3

Longitud del cabezal de detección [mm] 10

Longitud total [mm] 1500

Radio de curvatura mínimo [mm] 10

Materiales

Adaptador: PPE

E20235



Fibras ópticas - barrera fotoeléctrica

FE-00-P-A-R3/1,5M

Material de la fibra	vidrio
Material del cabezal de la fibra	aluminio
Material del revestimiento	PVC
Accesorios	
Componentes incluidos	E20104
Notas	
Cantidad por pack	1 unid.