




Fibras ópticas - barrera fotoeléctrica

FE-18-A-A-M4

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Campo de aplicación		
Principio de funcionamiento	Barrera fotoélectrica	
Rango de detección		
Alcance con amplificador para fibra óptica tipo	OGF	
OGF		
Alcance de la fibra óptica	[mm]	80
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...290
Datos mecánicos		
Peso	[g]	0,059
Tipo de cabezal de detección	recto	
Rosca del cabezal de detección	M4	
Longitud del cabezal de detección	[mm]	15
Longitud total	[mm]	600
Radio de curvatura mínimo	[mm]	20; (para instalación fija)
Disposición de fibra		
Materiales	Adaptador: PPE	



Fibras ópticas - barrera fotoeléctrica

FE-18-A-A-M4

Material de la fibra	vidrio
Material del cabezal de la fibra	aluminio
Material del revestimiento	aluminio
Accesorios	
Componentes incluidos	tuercas hexagonales: 4 x M4
	arandelas dentadas: 4
Notas	
Cantidad por pack	1 unid.