



Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

No scale drawing available

**Campo de aplicación**

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Principio de funcionamiento | Sistema de reflexión directa |
|-----------------------------|------------------------------|

**Rango de detección**

|                                                 |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| Alcance con amplificador para fibra óptica tipo | OBF |
|-------------------------------------------------|-----|

**OBF**

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Alcance de la fibra óptica [mm] | 26 |
|---------------------------------|----|

**Condiciones ambientales**

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Temperatura ambiente [°C] | -20...150 |
|---------------------------|-----------|

**Datos mecánicos**

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Tipo de cabezal de detección     | acodado             |
| Longitud total [mm]              | 3000                |
| Radio de curvatura mínimo [mm]   | 20                  |
| Material de la fibra             | vidrio              |
| Material del cabezal de la fibra | inox (1.4305 / 303) |
| Material del revestimiento       | metal silicona      |

**Accesorios**

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Componentes incluidos | E20103 |
|-----------------------|--------|

**Notas**

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Cantidad por pack | 1 unid. |
|-------------------|---------|