




## Racor a soldar para sensores de nivel

WELDING ADAPTER 50/D16



Campo de aplicación	
Versión	para sensores capacitivos de nivel LK, LI, LT, LL
Instalación	Racor para varilla a presión
Resistencia a la presión [bar]	0,5
Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente [°C]	0...80
Homologaciones / pruebas	
Directiva sobre equipos a presión	La posible clasificación según la Directiva Europea sobre Equipos a Presión depende de la aplicación y debe ser realizada por el usuario / operador.
Indicaciones de seguridad	Se debe comprobar la compatibilidad entre el fluido y el material del producto en todas las aplicaciones.
Datos mecánicos	
Peso [g]	394,5
Dimensiones [mm]	Ø 50 / L = 37,5
Materiales	collarín: Acero inoxidable; Tuerca: Acero inoxidable; Casquillo distanciador: latón; anillo de fijación: FKM
Par de apriete [Nm]	6...9
Conexión de sensores	Ø 16 mm
Conexión de proceso	Racor a soldar Ø 50 mm
Notas	
Cantidad por pack	1 unid.