


# E60105



## Acoplamiento flexible para encoders

COUPLING 25-8-10-32-KV



- 1 M4 x 12 - ISO 4762 (2x)  
2 profundidad der Klemmnabe

### Datos mecánicos

|                                     |         |                                          |
|-------------------------------------|---------|------------------------------------------|
| Peso                                | [g]     | 33,5                                     |
| Dimensiones                         | [mm]    | Ø 25 / L = 32                            |
| Materiales                          |         | aluminio                                 |
| Par de apriete                      | [Nm]    | par de apriete de los tornillos: 120 Ncm |
| Diámetro exterior D                 | [mm]    | 25                                       |
| Diámetro interior 1                 | [mm]    | 8                                        |
| Diámetro interior 2                 | [mm]    | 10                                       |
| Profundidad de la pieza de sujeción | [mm]    | 8                                        |
| Tornillo de sujeción                | [mm]    | M4 x 12 - ISO 4762 (2x)                  |
| Longitud                            | [mm]    | 32                                       |
| Velocidad de rotación máx. mecánica | [U/min] | 6000                                     |
| Desplazamiento axial máx. del eje   | [mm]    | ± 0,5                                    |
| Desalineación radial máx. del eje   | [mm]    | ± 0,35                                   |
| Desalineación angular máx.          | [°]     | ± 4,0                                    |

### Notas

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notas             | los valores mencionados son aplicables para acoplamientos con los taladros especificados arriba con una temperatura ambiente de 23 °C.<br>Los valores del desplazamiento radial, angular y axial son valores máximos y no deben ser alcanzados simultáneamente en la operación |
| Cantidad por pack | 1 unid.                                                                                                                                                                                                                                                                        |