


Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

**Campo de aplicación**

Aplicación	codificación RFID en controles de producción	
Temperatura de funcionamiento (activa) [°C]	-40...85	
Temperatura pico (pasiva) [°C]	140; (duración del test: 1 x 100 h)	

Datos eléctricos

Frecuencia de trabajo [MHz]	865...870	
Tamaño de memoria [bit]	240	
Ciclos de lectura máx.	ilimitado	
Ciclos de escritura máx.	100000	

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-20...85	
Temperatura de almacenamiento [°C]	-40...90	
Grado de protección	IP 68	

Homologaciones / pruebas

Resistencia a choques	DIN IEC 68-2-29	40 g 18 ms
Resistencia a vibraciones	DIN IEC 68-2-6	10 g 10...2000 Hz

Datos mecánicos

Peso [g]	11,6	
Dimensiones [mm]	Ø 50 / L = 3,3	
Materiales	PA 6	

Notas

Notas	Temperatura de almacenamiento 1 x 1000 h (90 °C), 1 x 100 h (140 °C)	
	ISO-Standard EPC-Global Class 1 Gen 2	
Cantidad por pack	1 unid.	