




Prolongador para la conexión de cortinas
fotoeléctricas de seguridad

ADAPTER CABLE TRANSM.LOW RANG



Campo de aplicación	
Característica especial	Libre de siliconas; Libre de halógenos; Contactos dorados Para conectar cortinas/barreras fotoeléctricas de seguridad con OSSD, para emisores configurado para "alcance reducido" sí
Versión	
Aplicación	
Libre de siliconas	
Datos eléctricos	
Tensión de alimentación	[V] < 36 DC
Clase de protección	II
Corriente máxima total	[A] 4; (...40 °C)
Condiciones ambientales	
Grado de protección	IP 67
Datos mecánicos	
Peso	[g] 44,8
Materiales	TPU naranja; PA
Material del cuerpo	TPU / PA
Material de la tuerca	latón, niquelado
Notas	
Cantidad por pack	1 unid.

Prolongador para la conexión de cortinas fotoeléctricas de seguridad


ADAPTER CABLE TRANSM.LOW RANG

Conexión eléctrica


Cable: 0,1 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 4,9 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPU / PA, naranja; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,6...0,7 Nm



Conexión



Colores de los hilos :

BK =	negro
BN =	marrón
BU =	azul
GY =	gris
WH =	blanco

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPU / PA, naranja; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,6...1,5 Nm

