


ID9916



Detector inductivo

IDC2040-ARKG/UP/0,15M/PUR/US

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Características del producto

Alimentación		PNP/NPN
Función de salida		normalmente abierto
Alcance [mm]		40
Carcasa		rectangular
Dimensiones [mm]		92 x 80 x 40

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]		10...55 DC
Clase de protección		II
Protección contra inversiones de polaridad		sí

Salidas

Alimentación		PNP/NPN
Función de salida		normalmente abierto
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V]		4,6
Corriente de carga mínima [mA]		4
Corriente residual máx. [mA]		0,6
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA]		400
Frecuencia de conmutación DC [Hz]		90
Protección contra cortocircuitos		sí

ID9916



Detector inductivo

IDC2040-ARKG/UP/0,15M/PUR/US

Tipo de protección contra cortocircuitos	pulsada
Resistente a sobrecargas	sí

Rango de detección	
Alcance [mm]	40
Alcance real Sr [mm]	40 ± 10 %
Alcance operativo [mm]	0...32,4

Precisión / variaciones	
Factor de corrección	acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,4 / aluminio: 0,3 / cobre: 0,2
Histéresis [% del Sr]	3...15
Deriva del punto de conmutación [% del Sr]	-10...10

Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente [°C]	-25...70
Grado de protección	IP 67

Homologaciones / pruebas		
CEM	EN 60947-5-2	
	EN 55011	clase B

Datos mecánicos	
Carcasa	rectangular
Tipo de montaje	no enrasable
Dimensiones [mm]	92 x 80 x 40
Materiales	PPE; latón niquelado

Indicaciones / elementos de mando		
Indicación	Estado de conmutación	1 x LED, amarillo

Accesorios	
Componentes incluidos	Tapón de cierre: 1

Notas	
Cantidad por pack	1 unid.

Conexión eléctrica - Conector macho

Cable: 0,15 m, PUR

Conector: 1 x M12; codificación: A



ID9916



Detector inductivo

IDC2040-ARKG/UP/0,15M/PUR/US

Conexión

