


## Detector inductivo

IEB3006-APKG/V4A/2M/PUR



### Características del producto

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Alimentación      | PNP                 |
| Función de salida | normalmente cerrado |
| Alcance [mm]      | 6                   |
| Carcasa           | Tipo con rosca      |
| Dimensiones [mm]  | M8 x 1 / L = 27,5   |

### Campo de aplicación

|                         |                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Característica especial | Alcance aumentado                                                                                                                                                                    |
| Aplicación              | Uso en aplicaciones industriales, móviles, de refrigeración y de lubricación; Aplicaciones industriales / automatización industrial; Utilización en aplicaciones móviles y agresivas |

### Datos eléctricos

|                                            |            |
|--------------------------------------------|------------|
| Tensión de alimentación [V]                | 10...30 DC |
| Consumo de corriente [mA]                  | < 10       |
| Clase de protección                        | III        |
| Protección contra inversiones de polaridad | sí         |

### Salidas

|                                                                 |                     |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|
| Alimentación                                                    | PNP                 |
| Función de salida                                               | normalmente cerrado |
| Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V]        | 2,5                 |
| Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 100                 |
| Frecuencia de conmutación DC [Hz]                               | 800                 |
| Protección contra cortocircuitos                                | sí                  |
| Resistente a sobrecargas                                        | sí                  |

### Rango de detección

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Alcance [mm]           | 6        |
| Alcance real Sr [mm]   | 6 ± 10 % |
| Alcance operativo [mm] | 0...4,86 |
| Alcance aumentado      | sí       |



## Detector inductivo

IEB3006-APKG/V4A/2M/PUR

| Precisión / variaciones                    |                                                                                                                  |                                                                                                    |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Factor de corrección                       | acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,5 / aluminio: 0,5 / cobre: 0,4                                       |                                                                                                    |
| Histéresis [% del Sr]                      | 1...20                                                                                                           |                                                                                                    |
| Deriva del punto de conmutación [% del Sr] | -10...10                                                                                                         |                                                                                                    |
| Condiciones ambientales                    |                                                                                                                  |                                                                                                    |
| Temperatura ambiente [°C]                  | -40...85                                                                                                         |                                                                                                    |
| Grado de protección                        | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K                                                                               |                                                                                                    |
| Homologaciones / pruebas                   |                                                                                                                  |                                                                                                    |
| CEM                                        | EN 61000-4-2 ESD                                                                                                 | 4 kV CD / 8 kV AD                                                                                  |
|                                            | EN 61000-4-3 radiado HF                                                                                          | 10 V/m                                                                                             |
|                                            | EN 61000-4-4 Burst                                                                                               | 2 kV                                                                                               |
|                                            | EN 61000-4-6 HF conducido                                                                                        | 10 V                                                                                               |
|                                            | EN 55011                                                                                                         | clase B                                                                                            |
| Resistencia a vibraciones                  | EN 60068-2-6 Fc                                                                                                  | 20 g (10...3000 Hz) / 50 ciclos de frecuencia, 1 octavo/minuto, en 3 ejes                          |
| Resistencia a choques                      | EN 60068-2-27 Ea                                                                                                 | 100 g 11 ms semisinusoidal; respectivamente 3 choques en cada sentido de los 3 ejes de coordenadas |
| Resistencia a choques continuos            | EN 60068-2-27 Ea                                                                                                 | 40 g 6 ms; respectivamente 4000 choques en cada sentido de los 3 ejes de coordenadas               |
| Cambios rápidos de temperatura             | EN 60068-2-14 Na                                                                                                 | TA = -40 °C; TB = 85 °C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s; 50 ciclos                                       |
| Test de niebla salina pulverizada          | EN 60068-2-52 Kb                                                                                                 | Grado de severidad 5 (4 ciclos de prueba)                                                          |
| MTTF [años]                                | 1443                                                                                                             |                                                                                                    |
| Software integrado incluido                | sí                                                                                                               |                                                                                                    |
| Homologación UL                            | Ta                                                                                                               | -25...70 °C                                                                                        |
|                                            | Enclosure type                                                                                                   | Type 1                                                                                             |
|                                            | alimentación de tensión                                                                                          | Limited Voltage/Current                                                                            |
|                                            | Número de homologación UL                                                                                        | A032                                                                                               |
|                                            | Número de registro UL                                                                                            | E174191                                                                                            |
| Datos mecánicos                            |                                                                                                                  |                                                                                                    |
| Peso [g]                                   | 38,1                                                                                                             |                                                                                                    |
| Carcasa                                    | Tipo con rosca                                                                                                   |                                                                                                    |
| Tipo de montaje                            | no enrasable                                                                                                     |                                                                                                    |
| Dimensiones [mm]                           | M8 x 1 / L = 27,5                                                                                                |                                                                                                    |
| Nombre de la rosca                         | M8 x 1                                                                                                           |                                                                                                    |
| Materiales                                 | inox (1.4404 / 316L); Superficie activa: LCP blanco; ventana LED: PEI; tuercas de fijación: inox (1.4404 / 316L) |                                                                                                    |
| Par de apriete [Nm]                        | A = 5 mm: 2 Nm; B: 5 Nm                                                                                          |                                                                                                    |
| Indicaciones / elementos de mando          |                                                                                                                  |                                                                                                    |
| Indicación                                 | Estado de conmutación                                                                                            | 1 x LED, amarillo                                                                                  |
| Accesorios                                 |                                                                                                                  |                                                                                                    |
| Componentes incluidos                      | tuercas de fijación: 2                                                                                           |                                                                                                    |

# IES241



## Detector inductivo

IEB3006-APKG/V4A/2M/PUR


### Notas

Cantidad por pack 1 unid.

### Conexión eléctrica

Cable: 2 m, PUR, Ø 2,9 mm; 3 x 0,14 mm<sup>2</sup>

### Conexión



|    |                      |
|----|----------------------|
| BN | Colores de los hilos |
| BK | marrón               |
| BU | negro                |
|    | azul                 |

### Diagramas y curvas

#### Instalación

