




Detector capacitivo

KNQ01NUKBN0G/0,5M AMP

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: KQ5002

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



- 1 Superficie activa
- 2 Elemento TEACH- IN



Características del producto		
Alimentación		NPN
Función de salida		normalmente cerrado
Carcasa		rectangular
Dimensiones	[mm]	72 x 36 x 10
Campo de aplicación		
Instalación		detección a través de la pared del depósito
Fluidos		material a granel seco; líquidos
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	10...36 DC
Consumo de corriente	[mA]	< 30
Clase de protección		II
Protección contra inversiones de polaridad		no
Salidas		
Alimentación		NPN
Función de salida		normalmente cerrado
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC	[V]	0,2
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC	[mA]	50
Frecuencia de conmutación DC	[Hz]	5
Protección contra cortocircuitos		no

KN5108



Detector capacitivo

KNQ01NUKBN0G/0,5M AMP

Resistente a sobrecargas	no
--------------------------	----

Rango de detección

Alcance ajustable	sí
-------------------	----

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	0...70
---------------------------	--------

Grado de protección	IP 67
---------------------	-------

Homologaciones / pruebas

CEM	EN 60947-5-2
-----	--------------

Datos mecánicos

Carcasa	rectangular
---------	-------------

Tipo de montaje	no enrasable
-----------------	--------------

Dimensiones [mm]	72 x 36 x 10
------------------	--------------

Materiales	PBT; PC
------------	---------

Indicaciones / elementos de mando

Indicación	Estado de conmutación	1 x LED, amarillo
------------	-----------------------	-------------------

Disponibilidad	1 x LED, verde
----------------	----------------

función	1 x LED, rojo
---------	---------------

Accesorios

Componentes incluidos	destornillador: 1
-----------------------	-------------------


Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica

Cable: 0,5 m, PUR

Conexión



Colores de los hilos :	
BK =	negro
BN =	marrón
BU =	azul

Conector: 1 x AMP
