


Pulsador capacitivo sin contacto

KTRDHMK-RBPKG/AM/AS/0,3M



Características del producto

Alimentación	PNP
Función de salida	normalmente abierto
Dimensiones [mm]	Ø 100 / L = 11

Campo de aplicación

Principio de funcionamiento	dinámico
-----------------------------	----------

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	12...30 DC
Consumo de corriente [mA]	30
Clase de protección	III



Pulsador capacitivo sin contacto

KTRDHMK-RBPKG/AM/AS/0,3M

Protección contra inversiones de polaridad	sí
Tiempo de retardo a la disponibilidad máx. [ms]	500

Salidas	
Alimentación	PNP
Función de salida	normalmente abierto
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA]	200
Protección contra cortocircuitos	sí
Resistente a sobrecargas	sí
Duración de la señal de salida [ms]	300

Tiempos de respuesta	
Tiempo de reacción [ms]	35

Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente [°C]	-40...85
Grado de protección	IP 67; IP 69K; (en la parte frontal)

Homologaciones / pruebas	
MTTF [años]	391

Datos mecánicos	
Peso [g]	131
Dimensiones [mm]	Ø 100 / L = 11
Materiales	Superficie de accionamiento: PA Grilamid TR 90UV transparente; Carcasa: PC/ABS negro; Embellecedor protector: PC/ABS verde

Indicaciones / elementos de mando		
Indicación	Estado de conmutación	8 x LED, rojo
	Disponibilidad	8 x LED, verde

Accesorios	
Accesorios (opcionales)	Embellecedor protector en varios colores

Notas	
Cantidad por pack	1 unid.

Conexión eléctrica - Conector macho

Cable: 0,3 m, PUR

Conector: 1 x M8; codificación: A



KT5002



Pulsador capacitivo sin contacto

KTRDHMK-RBPKG/AM/AS/0,3M

Conexión

