




Detector para cilindros lobulados

MKP3000-ANKG

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Características del producto

Alimentación	NPN
Función de salida	normalmente abierto
Dimensiones [mm]	37 x 30 x 27

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	10...30 DC
Consumo de corriente [mA]	< 10
Protección contra inversiones de polaridad	sí
Tiempo de retardo a la disponibilidad máx. [ms]	2

Salidas

Alimentación	NPN
Función de salida	normalmente abierto
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V]	2
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA]	300
Frecuencia de conmutación DC [Hz]	5000
Protección contra cortocircuitos	sí


MK5039



Detector para cilindros lobulados

MKP3000-ANKG

Tipo de protección contra cortocircuitos		pulsada	
Resistente a sobrecargas		sí	
Rango de detección			
Sensibilidad de reacción		[mT]	3
Velocidad de desplazamiento		[m/s]	< 5
Precisión / variaciones			
Histéresis		[mm]	1
Repetibilidad		[mm]	0,1
Condiciones ambientales			
Temperatura ambiente		[°C]	-25...75
Grado de protección		IP 67	
Homologaciones / pruebas			
CEM		EN 60947-5-2	
		EN 55011	clase B
Resistencia a choques y vibraciones		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	
Datos mecánicos			
Superficie activa		delante	
Tipo de cilindro		cilindros lobulados	
Dimensiones		[mm]	37 x 30 x 27
Materiales		aluminio; plástico	
Indicaciones / elementos de mando			
Indicación		Estado de conmutación	1 x LED, amarillo
Notas			
Cantidad por pack		1 unid.	
Conexión eléctrica			
Cable: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm²			
Conexión			



Colores de los hilos :	
BN =	marrón
BU =	azul
BK =	negro