




Detector inductivo NAMUR

IEA2001-N/Sonderkonfektion

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: NE5001

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.




Características del producto		
Función de salida		normalmente cerrado
Alcance	[mm]	1
Carcasa		Tipo con rosca
Dimensiones	[mm]	M8 x 1
Datos eléctricos		
Tensión nominal DC	[V]	8,2; (1kΩ)
Tensión de conexión DC	[V]	5...25
Consumo de corriente	[mA]	< 1; (bloqueado; conductor: > 2,1)
Salidas		
Función de salida		normalmente cerrado
Resistencia máx. del cable	[Ω]	50
Frecuencia de conmutación DC	[Hz]	2000
Rango de detección		
Alcance	[mm]	1
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...70
Grado de protección		IP 67

NE5010



Detector inductivo NAMUR

IEA2001-N/Sonderkonfektion

Homologaciones / pruebas	
Resistencia a choques y vibraciones	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
Parámetros de seguridad	
Capacidad propia máx. [nF]	80
Inductancia propia máx. [μH]	110
Datos mecánicos	
Carcasa	Tipo con rosca
Tipo de montaje	montaje enrasado
Dimensiones [mm]	M8 x 1
Nombre de la rosca	M8 x 1
Materiales	latón niquelado; PBT
Accesorios	
Componentes incluidos	tuercas de fijación: 2
Notas	
Cantidad por pack	1 unid.
Conexión eléctrica	
Cable: 2 m, PVC; 2 x 0,14 mm ²	
Conexión	
	
BN =	Colores de los hilos : marrón
BU =	azul
Conector: 1 x M25	